

WER201LF04

Objednávacie č.	► Technické údaje
WER201LF04	
Vhodné pre	Voľný diel
Druh spojenia *	FST
Druh pripojeniaen *	Okrúhly konektor
Prípojný závit	M8
Počet kontaktov	4
Menovitý prúd [A]	3
Prevádzkové napätie [V AC]	60
Prevádzkové napätie [V DC] **	75
Hmotnosť [kg]	0,03
Typ pripojenia	Zdierka

*FST = plochá zásuvka, RST = okrúhly konektor, FRL = voľný koniec prameňa vodiča

** Údaje pri uzemnení na strane zákazníka, 60 V bez uzemnenia

