

WER201LSI08-10-A

► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER201LSI08-10-A
Pour	Partie de lot
Type de connecteur *	Contacts à ressort
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Raccord fileté	M8
Nombre de contacts	8
Type de raccordement	Fiche mâle
Courant nominal [A]	1.5
Tension de service [V DC] **	30
Poids [kg]	0.028

* FST=prise plate, RST=prise ronde, FRL=extrémité de toron libre

** Indications en cas de mise à la terre par le client, 60 V sans mise à la terre

