

WER201LSI08-10-A

주문번호		기술 데이터
적합		비고정 부품
연결 종류 *		스프링 접점
연결부 종류		원형 플러그
연결부 나사산		M8
접점 갯수		8
연결부 유형		핀
정격 전류 [A]		1.5
전원전압 [V DC]**		30
무게 [kg]		0.028

*FST=플랫 플러그, RST=원형 플러그, FRL=프리 케이블 말단부

**고객측 접지시 기재사항, 접지없이 60V

