






주문번호	WER3000FEN01-30-A
시리즈	WER3000
전송 유형	통신
데이터 전송	Ethernet, Profibus, Profinet, EtherCAT, Interbus, CAN-BUS, USB 2.0, PoE
사이즈에 적합	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합	고정부품
연결 카테고리	CAT6a
데이터 전송률 [Mbit/s]	10000
정격 전류 [A]	0.75
전원전압 [V]	48
연결부 종류	RJ45
연결부 유형	소켓
접합력 [N]	14
해제력 [N]	14
인증	LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식	IP40*
무게 [kg]	0.1

*결합 된 경우에만



PIN - 할당



PIN - 할당

