

## WER3000FFL01-03-A

주문번호	WER3000FFL01-03-A
시리즈	WER3000
전송 유형	유동적
사이즈에 적합 *	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합	고정부품
유동적 커플링 갯수	1
연결부 나사산	G1/4"
최대 작동 압력 [bar]	150**
최대 클러치 압력 [bar]	25
정격 너비	5
각 전달매체당, 최대 유량 [l/min]	12
포트 방향	방사 방향
접합력 [N]	100
IEC 60529 준거 보호방식	IP54***
무게 [kg]	0.18


\*유압 요소는 크기가 100 이상인 공구 교환기에만 허용됩니다.

\*\*30bar의 작동 압력에서 높은 힘이 작용하여 에너지 요소의 추가 지지 또는 잠금이 필요합니다(설치 및 작동 지침 참조).

\*\*\*결합 된 경우에만

### ▶ 축 방향 힘

압력에 따른 축 방향 힘은 공구 교환장치의 가능한 최대 축 방향 하중에서 벗어납니다.



### ▶ 유량 저항

