

## WER3000FFL01-03-A

订购编号	WER3000FFL01-03-A
系列	WER3000
传输设置	液体的
适合多种结构尺寸 *	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
可匹配于	固定部分
液力耦合器数量	1
固定螺纹	G1/4"
最大操作气压 [bar]	150**
最大耦合压力 [bar]	25
标称直径	5
每种载体的最大通过量 [l/min]	12
连接方向	径向
连接力 [N]	100
根据IEC 60529标准安全保护	IP54***
重量 [kg]	0.18


\* 液压元件只允许用于尺寸为100和更大的换刀装置

\*\* 从30巴的工作压力开始, 高力作用需要额外的支持或锁定能源元件(见安装和操作说明)。

\*\*\* 仅在耦合状态下

### ► 轴向力

与压力有关的轴向力必须从换刀装置可能承受的最大轴向载荷中减去。



### ► 流体阻力

