

WER3000FIL01-00

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER3000FIL01-00
Série	WER3000
Mode de transfert	Communication
Transfert de données	IO-Link
Pour taille de fabrication	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	5
Type de connecteur	Connecteur
Courant nominal [A]	5
Tension de service [V]	30
Raccord fileté	M12
Codage	A
Type de raccordement	Fiche mâle
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Force de serrage [N]	40
Force de desserrage [N]	40
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.11

*uniquement dans l'état couplé

