

## WER3000FIL01-00

| 주문번호              | 기술 데이터  |
|-------------------|---|
| WER3000FIL01-00   | WER3000   |
| 시리즈               | WER3000   |
| 전송 유형             | 통신  |
| 데이터 전송            | IO-Link   |
| 사이즈에 적합           | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| 적합                | 고정 부품   |
| 접점 갯수             | 5   |
| 연결 종류             | 플러그-인 커넥터   |
| 정격 전류 [A]         | 5   |
| 전원전압 [V]          | 30  |
| 연결부 나사산           | M12   |
| 코딩                | A   |
| 연결부 유형            | 핀   |
| 연결부 종류            | 원형 플러그  |
| 포트 방향             | 방사상 또는 축 방향으로   |
| 접합력 [N]           | 40  |
| 해제력 [N]           | 40  |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54*   |
| 무게 [kg]           | 0.11  |

\*결합 된 경우에만

