

WER3000FIL01-00

▶ 技术数据	
订购编号	WER3000FIL01-00
系列	WER3000
传输设置	电动
数据传输	IO-Link
适合多种结构尺寸	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
可匹配于	固定部分
接触点/面数量	5
连接方式	型插拔连接器
标准流量 [A]	5
电源电压 [V]	30
固定螺纹	M12
编码	A
连接类型	公头
固定类型	圆形连接器
连接方向	径向或轴向
连接力 [N]	40
释放力 [N]	40
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.11

*仅在耦合状态下

