

WER3000FIL01-09-A

► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER3000FIL01-09-A
Série	WER3000
Mode de transfert	électrique
Transfert de données	IO-Link
Pour taille de fabrication	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	5
Type de connecteur	Contacts à ressort
Courant nominal [A]	5
Tension de service [V]	30
Raccord fileté	M12
Codage	A
Type de raccordement	Fiche mâle
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Force de serrage [N]	10
Force de desserrage [N]	-
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.11

*uniquement dans l'état couplé



