

WER3000FIL01-09-A

주문번호	기술 데이터
WER3000FIL01-09-A	WER3000
시리즈	WER3000
전송 유형	전기식
데이터 전송	IO-Link
사이즈에 적합	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
적합	고정부품
접점 갯수	5
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	5
전원전압 [V]	30
연결부 나사산	M12
코딩	A
연결부 유형	핀
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사상 또는 축 방향으로
접합력 [N]	10
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.11

*결합 된 경우에만



