

► Dane techniczne	
Nr katalogowy	WER3000FIL01-09-A
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Transmisja danych	IO-Link
Pasuje do rozmiar	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pasuje do	Część stała
Liczba styków	5
Rodzaj połączenia	Styki sprężynowe
Prąd znamionowy [A]	5
Napięcie robocze [V]	30
Gwint przyłączeniowy	M12
Kodowanie	A
Typ przyłącza	Kołek
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	radialna lub osiowa
Siła spajająca [N]	10
Siła rozdzielająca [N]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.11

*tylko w stanie sprężynnym



