

WER3000FIL01-09-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	elektrický
Dátový prenos	IO-Link
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Pevný diel
Počet kontaktov	5
Druh spojenia	Pružinové kontakty
Menovitý prúd [A]	5
Prevádzkové napätie [V]	30
Prípojný závit	M12
Kódovanie	A
Typ pripojenia	Kolík
Druh pripojenia	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	radiálne alebo axiálne
Spájacia sila [N]	10
Sila rozpojenia [N]	-
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,11

*len v spojenom stave



