

## WER3000FIL01-18-A

### ► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER3000FIL01-18-A
Série	WER3000
Mode de transfert	électrique
Transfert de données	IO-Link
Pour taille de fabrication	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	4
Type de connecteur	sans contact
Courant nominal [A]	1.7
Tension de service [V]	24
Raccord fileté	M12
Codage	A
Type de raccordement	Fiche mâle
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	axiale
Protection de IEC 60529	IP67
Poids [kg]	0.25

