

WER3000FIL01-18-A

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER3000FIL01-18-A
Serie	WER3000
Tipo di trasmissione	elettrica
Trasmissione dati	IO-Link
Adatto per dimensioni costruttive	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Adatto per	Parte fissa
Numero contatti	4
Tipo di collegamento	senza contatto
Corrente nominale [A]	1.7
Tensione di esercizio [V]	24
Filettatura di collegamento	M12
Codifica	A
Modalità di connessione	Pin
Tipo di connessione	Connettore rotondo
Orientamento del collegamento	assiale
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67
Peso [kg]	0.25

