

## WER3000FIL01-18-A

▶ 기술 데이터	
WER3000FIL01-18-A	
시리즈	WER3000
전송 유형	통신
데이터 전송	IO-Link
사이즈에 적합	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합	고정 부품
접점 갯수	4
연결 종류	비접촉
정격 전류 [A]	1.7
전원전압 [V]	24
연결부 나사산	M12
코딩	A
연결부 유형	핀
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	축
IEC 60529 준거 보호방식	IP67
무게 [kg]	0.25

