

## WER3000FLA01-00-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	elektrický
Funkcia	Zaťažovací prúd
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Pevný diel
Počet kontaktov	1
Druh spojenia	zástrčkové spojenie
Menovitý prúd [A]	140
Prevádzkové napätie [V]	58
Prípojný závit	M8
Typ pripojenia	Kolík
Druh pripojeniaen	Ucho kábla
Orientácia pripojenia	axiálne
Spájacia sila [N]	30
Sila rozpojenia [N]	25
Druh krytia potiem IEC 60529	-
Hmotnosť [kg]	0,093

