

## WER3000FLA08-00

| Objednávacie č.                | ► Technické údaje                     |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Séria                          | WER3000                               |
| Typ prenosu                    | elektrický                            |
| Funkcia                        | Zaťažovací prúd                       |
| Vhodné pre konštrukčnú veľkosť | WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200 |
| Vhodné pre                     | Pevný diel                            |
| Počet kontaktov                | (3+PE) / 4                            |
| Druh spojenia                  | zástrčkové spojenie                   |
| Menovitý prúd [A]              | 15/6                                  |
| Prevádzkové napätie [V]        | 630/125                               |
| Prípojný závit                 | M23                                   |
| Typ pripojenia                 | Kolík                                 |
| Druh pripojeniaen              | Okrúhly konektor                      |
| Orientácia pripojenia          | radiálne alebo axiálne                |
| Spájacia sila [N]              | 30                                    |
| Sila rozpojenia [N]            | 30                                    |
| Druh krytia potiem IEC 60529   | IP54*                                 |
| Hmotnosť [kg]                  | 0,35                                  |

\*len v spojenom stave

