

ELEMENT ZASILAJĄCY

WER3000FPB01-00

Nr katalogowy	► Dane techniczne
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	Nadajnik autobusowy
Transmisja danych	Profibus
Pasuje do rozmiar	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pasuje do	Część stała
Liczba styków	5
Rodzaj połączenia	Złącze wtykane
Kategoria połączenia	-
Prędkość przesyłu danych [Mbit/s]	12
Gwint przyłączeniowy	M12
Kodowanie	B
Typ przyłącza	Kołek
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	radialna lub osiowa
Siła spajająca [N]	40
Siła rozdzielająca [N]	40
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.13

*tylko w stanie sprężonym



