

► Dati tecnici	
<b>Numero d'ordine</b>	<b>WER3000FPL02-03</b>
Serie	WER3000
Tipo di trasmissione	pneumatici
Adatto per dimensioni costruttive	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Adatto per	Parte fissa
Quantità di passaggi pneumatici	2
Filettatura di collegamento	G1/4"
Pressione di esercizio [bar]	-0.6 ... 10
Portata d'aria per ogni passaggio [l/min]	750
Orientamento del collegamento	radiale o assiale
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.13

\*solo nello stato accoppiato

