

WER3000FPL02-03

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	pneumaticky
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Pevný diel
Počet fluidných spojok	2
Prípojný závit	G1/4"
Prevádzkový tlak [bar]	-0,6 ... 10
Prietok každého jedného prenášača [l/min]	750
Orientácia pripojenia	radiálne alebo axiálne
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,13

*len v spojenom stave

