

ELÉMENT D'ÉNERGIE

WER3000FPL04-06-A

N° de commande	► Caractéristiques techniques
Série	WER3000
Mode de transfert	pneumatique
Pour taille de fabrication	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie fixe
Nombre de raccords pour fluides	4
Raccord fileté	G1/8"
Pression de service [bar]	-0.6 ... 10
Débit par transmetteur [l/min]	270
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Homologations	LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529	IP54 *
Poids [kg]	0.13

*uniquement dans l'état couplé

