

ELÉMENT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

WER3000FPN01-09-A

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER3000FPN01-09-A
Série	WER3000
Mode de transfert	Transmetteur de bus
Transfert de données	Profinet/Industrial Ethernet
Pour taille de fabrication	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	4
Type de connecteur	Contacts à ressort
Catégorie de connecteur	CAT5
Taux de transfert [Mbit/s]	100
Raccord fileté	M12
Codage	D
Type de raccordement	Douille
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Force de serrage [N]	10
Force de desserrage [N]	-
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.11

*uniquement dans l'état couplé



