


ELÉMENT D´ÉNERGIE
WER3000FPN01-09-A


	► Caractéristiques techniques
N° de commande	**WER3000FPN01-09-A**
Série	WER3000
Mode de transfert	Communication
Transfert de données	Profinet/Industrial Ethernet
Pour taille de fabrication	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	4
Type de connecteur	Contacts à ressort
Catégorie de connecteur	CAT5
Taux de transfert [Mbit/s]	100
Raccord fileté	M12
Codage	D
Type de raccordement	Douille
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Force de serrage [N]	10
Force de desserrage [N]	-
Homologations	LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.11

*uniquement dans l'état couplé












Affectation des broches



Affectation des broches




-X1
TD+
TD+
TD-
TD-
RD+
RD+
RD-
RD-
Schirm
Schirm
ge
or
ws
bl
-X2
-Gehäuse
-Deckel
-Steckergehäuse
X1
X2