

WER3000FSI08-18-A

주문번호	WER3000FSI08-18-A
기술 데이터	
시리즈	WER3000
전송 유형	전기식
사이즈에 적합	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
적합	고정부품
접점 갯수	8+2
연결 종류	비접촉
정격 전류 [A]	0.2
출력당 최대 전류 부하. [A]	0.2
전원전압 [V]	24
연결부 나사산	M12
연결부 유형	핀
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	축
IEC 60529 준거 보호방식	IP67
무게 [kg]	0.24

