

ÉLÉMENT D'ÉNERGIE

WER3000FSI11-20-A

N° de commande	▶ Caractéristiques techniques
Série	WER3000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de signal avec blindage
Pour taille de fabrication	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	11+1
Type de connecteur	Connecteur
Courant nominal [A]	6
Tension de service [V]	150
Raccord fileté	M23
Type de raccordement	Fiche mâle
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Force de serrage [N]	40
Force de desserrage [N]	40
Autorisations	LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.13

* uniquement dans l'état couplé



