

# ENERGETICKÉ ELEMENTY

## WER3000FSI11-20-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	elektrický
Funkcia	Signálny prúd s tienením
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Pevný diel
Počet kontaktov	11+1
Druh spojenia	zástrčkové spojenie
Menovitý prúd [A]	6
Prevádzkové napätie [V]	150
Prípojný závit	M23
Typ pripojenia	Kolík
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	radiálne alebo axiálne
Spájacia sila [N]	40
Sila rozpojenia [N]	40
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,13

\*Ien v spojenom stave



