

WER3000FSI12-09-A

▶ 기술 데이터	
주문번호	WER3000FSI12-09-A
시리즈	WER3000
전송 유형	전기식
기능	신호 전력
사이즈에 적합	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합	고정 부품
접점 갯수	12
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	3
전원전압 [V]	60
연결부 나사산	M23
연결부 유형	핀
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사상 또는 축 방향으로
접합력 [N]	12
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.13

*결합 된 경우에만

