

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd sygnału
Pasuje do rozmiar	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pasuje do	Część stała
Liczba styków	12
Rodzaj połączenia	Styki sprężynowe
Prąd znamionowy [A]	3
Napięcie robocze [V]	60
Gwint przyłączeniowy	M23
Typ przyłącza	Kołek
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	radialna lub osiowa
Siła spajająca [N]	12
Siła rozdzielająca [N]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.13

*tylko w stanie sprężonym

