

에너지 요소

WER3000FSI14-01-A

▶ 기술 데이터	
주문번호	WER3000FSI14-01-A
시리즈	WER3000
전송 유형	전기식
기능	WWR 센서 용 신호 전류 및 연결 옵션
사이즈에 적합	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합	고정부품
접점 갯수	14+5 센서
연결 종류	플러그-인 커넥터
정격 전류 [A]	6
전원전압 [V]	63
연결부 나사산	M23
연결부 유형	핀
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사상 또는 축 방향으로
센서 연결	좌측
연결 센서 X1	소켓 M8, 3극
연결 센서 X2	소켓 M8, 4극
접합력 [N]	70
해제력 [N]	70
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.15

*결합 된 경우에만



