

# 에너지 요소

## WER3000FSI14-02-A

주문번호		기술 데이터
WER3000FSI14-02-A		
시리즈	WER3000	
전송 유형	전기식	
기능	WWR 센서 용 신호 전류 및 연결 옵션	
사이즈에 적합	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200	
적합	고정 부품	
접점 갯수	14+5 센서	
연결 종류	플러그-인 커넥터	
정격 전류 [A]	6	
전원전압 [V]	63	
연결부 나사산	M23	
연결부 유형	핀	
연결부 종류	원형 플러그	
포트 방향	방사상 또는 축 방향으로	
센서 연결	우측	
연결 센서 X1	소켓 M8, 3극	
연결 센서 X2	소켓 M8, 4극	
접합력 [N]	70	
해제력 [N]	70	
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*	
무게 [kg]	0.15	

\*결합 된 경우에만



