

# ENERGETICKÉ ELEMENTY

## WER3000FSI14-02-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	elektrický
Funkcia	Prúdový signál a možnosti pripojenia pre snímače WWR
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Pevný diel
Počet kontaktov	14+5 senzorika
Druh spojenia	zástrčkové spojenie
Menovitý prúd [A]	6
Prevádzkové napätie [V]	63
Prípojný závit	M23
Typ pripojenia	Kolík
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	radiálne alebo axiálne
Napojenie senzoriky	Vpravo
Pripojenie senzor X1	Puzdro M8, 3-pólový
Pripojenie senzor X2	Puzdro M8, 4-pólový
Spájacia sila [N]	70
Sila rozpojenia [N]	70
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,15

\*len v spojenom stave



