

▶ 技术数据	
订购编号	WER3000FSI14-17-A
系列	WER3000
传输设置	电动
功能	WWR的传感器的信号电流和连接选项
适合多种结构尺寸	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
可匹配于	固定部分
接触点/面数量	14+5 传感设备
连接方式	弹簧触点
标准流量 [A]	3
电源电压 [V]	60
固定螺纹	M23
连接类型	公头
固定类型	圆形连接器
连接方向	径向或轴向
传感器连接	右
连接传感器 X1	M8插座, 3孔接头
连接传感器X2	M8插座, 4孔接头
连接力 [N]	19
释放力 [N]	-
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.15

*仅在耦合状态下



