

ÉLÉMENT D'ÉNERGIE

WER3000FSI18-20-A

N° de commande		► Caractéristiques techniques
Série	WER3000	WER3000FSI18-20-A
Mode de transfert	électrique	
Fonction	Courant de signal avec blindage	
Pour taille de fabrication	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200	
Pour	Partie fixe	
Nombre de contacts	18+1	
Type de connecteur	Connecteur	
Courant nominal [A]	6	
Tension de service [V]	63	
Raccord fileté	M23	
Type de raccordement	Fiche mâle	
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde	
Orientation du raccordement	radiale ou axiale	
Force de serrage [N]	70	
Force de desserrage [N]	50	
Autorisations	LABS / REACH / RoHS	
Protection de IEC 60529	IP54*	
Poids [kg]	0.13	

* uniquement dans l'état couplé



