

ENERGETICKÉ ELEMENTY

WER3000FSI18-20-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	elektrický
Funkcia	Signálny prúd s tienením
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Vhodné pre	Pevný diel
Počet kontaktov	18+1
Druh spojenia	zástrčkové spojenie
Menovitý prúd [A]	6
Prevádzkové napätie [V]	63
Prípojný závit	M23
Typ pripojenia	Kolík
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	radiálne alebo axiálne
Spájacia sila [N]	70
Sila rozpojenia [N]	50
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54 *
Hmotnosť [kg]	0,13

*len v spojenom stave



