

ELÉMENT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

WER3000FSI19-00

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER3000FSI19-00
Série	WER3000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de signal
Pour taille de fabrication	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	19
Type de connecteur	Connecteur
Courant nominal [A]	6
Tension de service [V]	63
Raccord fileté	M23
Type de raccordement	Fiche mâle
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Force de serrage [N]	70
Force de desserrage [N]	50
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.13

*uniquement dans l'état couplé

