

WER3000FSI19-00

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER3000FSI19-00
Serie	WER3000
Tipo di trasmissione	elettrica
Funzione	Corrente di segnale
Adatto per dimensioni costruttive	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto per	Parte fissa
Numero contatti	19
Tipo di collegamento	Connettore
Corrente nominale [A]	6
Tensione di esercizio [V]	63
Filettatura di collegamento	M23
Modalità di connessione	Pin
Tipo di connessione	Connettore rotondo
Orientamento del collegamento	radiale o assiale
Forza di accoppiamento [N]	70
Forza di distacco [N]	50
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.13

*solo nello stato accoppiato

