

WER3000FSI19-09-A

주문번호	기술 데이터
WER3000FSI19-09-A	WER3000
시리즈	전기식
전송 유형	신호 전력
기능	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
사이즈에 적합	고정 부품
적합	19
접점 갯수	스프링 접점
연결 종류	3
정격 전류 [A]	60
전원전압 [V]	M23
연결부 나사산	핀
연결부 유형	원형 플러그
연결부 종류	방사상 또는 축 방향으로
포트 방향	19
접합력 [N]	-
해제력 [N]	IP54*
IEC 60529 준거 보호방식	0.13
무게 [kg]	

*결합 된 경우에만

