

## WER3000LFL01-03-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	fluidné
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť *	WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Voľný diel
Počet fluidných spojok	1
Prípojný závit	G1/4"
Prevádzkový tlak max. [bar]	150* **
Tlak mechanického spojenia max. [bar]	25
Menovitá svetlosť	5
Prietok každého jedného prenášača max. [l/min]	12
Orientácia pripojenia	radiálne
Spájacia sila [N]	100
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54* ** *
Hmotnosť [kg]	0,17


\*hydraulické prvky sú povolené len pre meniče nástrojov s veľkosťou 100 a vyššou.

\*\*Od prevádzkového tlaku 30 barov pôsobia vysoké sily, ktoré si vyžadujú dodatočné podopretie alebo zablokovanie energetických prvkov (pozri návod na montáž a obsluhu).

\*\*\* len v spojenom stave

### ► Axiálna sila

Od maximálneho možného axiálneho zaťaženia výmenníka nástrojov sa musí odpočítať axiálna sila závislá od tlaku.



### ► Prietok

