

## WER3000LIL01-18-A

► Dati tecnici	
<b>Numero d'ordine</b>	<b>WER3000LIL01-18-A</b>
Serie	WER3000
Tipo di trasmissione	Comunicazione
Trasmissione dati	IO-Link
Adatto per dimensioni costruttive	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto per	Parte mobile
Numero contatti	4
Tipo di collegamento	senza contatto
Corrente nominale [A]	1.7
Tensione di esercizio [V]	24
Filettatura di collegamento	M12
Codifica	A
Modalità di connessione	Presca
Tipo di connessione	Connettore rotondo
Orientamento del collegamento	assiale
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67
Peso [kg]	0.25

