

## WER3000LIL01-18-A

주문번호	기술 데이터
WER3000LIL01-18-A	WER3000
시리즈	WER3000
전송 유형	전기식
데이터 전송	IO-Link
사이즈에 적합	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
적합	비고정 부품
접점 갯수	4
연결 종류	비접촉
정격 전류 [A]	1.7
전원전압 [V]	24
연결부 나사산	M12
코딩	A
연결부 유형	소켓
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	축
IEC 60529 준거 보호방식	IP67
무게 [kg]	0.25

