

ELEMENT ZASILAJĄCY

WER3000LIL01-18-A

Nr katalogowy	WER3000LIL01-18-A
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Transmisja danych	IO-Link
Pasuje do rozmiar	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pasuje do	Element luźny
Liczba styków	4
Rodzaj połączenia	bezdotykowa
Prąd znamionowy [A]	1.7
Napięcie robocze [V]	24
Gwint przyłączeniowy	M12
Kodowanie	A
Typ przyłącza	Gniazdo
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	osiowa
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67
Masa [kg]	0.25

