

WER3000LIL01-18-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	elektrický
Dátový prenos	IO-Link
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Voľný diel
Počet kontaktov	4
Druh spojenia	bezkontaktné
Menovitý prúd [A]	1.7
Prevádzkové napätie [V]	24
Prípojný závit	M12
Kódovanie	A
Typ pripojenia	Zdierka
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	axiálne
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67
Hmotnosť [kg]	0,25

