

## WER3000LIL01-18-A

▶ 技术数据	
订购编号	WER3000LIL01-18-A
系列	WER3000
传输设置	电动
数据传输	IO-Link
适合多种结构尺寸	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
可匹配于	非固定端
接触点/面数量	4
连接方式	非接触式
标准流量 [A]	1.7
电源电压 [V]	24
固定螺纹	M12
编码	A
连接类型	插座
固定类型	圆形连接器
连接方向	轴向
根据IEC 60529标准安全保护	IP67
重量 [kg]	0.25

