

# ELÉMENT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

## WER3000LPB01-00

| ► Caractéristiques techniques |   |
|-------------------------------|---|
| <b>N° de commande</b>         | <b>WER3000LPB01-00</b>                                    |
| Série                         | WER3000   |
| Mode de transfert             | Communication   |
| Transfert de données          | Profibus  |
| Pour taille de fabrication    | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pour                          | Partie mobile   |
| Nombre de contacts            | 5   |
| Type de connecteur            | Connecteur  |
| Catégorie de connecteur       | -   |
| Taux de transfert [Mbit/s]    | 12  |
| Raccord fileté                | M12   |
| Codage                        | B   |
| Type de raccordement          | Douille   |
| Type de raccordement          | Raccord à fiche ronde                                     |
| Orientation du raccordement   | radiale ou axiale   |
| Force de serrage [N]          | 40  |
| Force de desserrage [N]       | 40  |
| Protection de IEC 60529       | IP54*   |
| Poids [kg]                    | 0.12  |

\*uniquement dans l'état couplé



