

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER3000LPL02-03
Serie	WER3000
Tipo di trasmissione	pneumatici
Adatto per dimensioni costruttive	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto per	Parte mobile
Quantità di passaggi pneumatici	2
Filettatura di collegamento	G1/4"
Pressione di esercizio [bar]	-0.6 ... 10
Portata d'aria per ogni passaggio [l/min]	750
Orientamento del collegamento	radiale o assiale
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.13

*solo nello stato accoppiato

