

Nr katalogowy	► Dane techniczne
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	pneumatyczna
Pasuje do rozmiar	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pasuje do	Element luźny
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	2
Gwint przyłączeniowy	G1/4"
Ciśnienie robocze [bar]	-0.6 ... 10
Przepływ na element przenoszący [l/min]	750
Orientacja połączeń	radialna lub osiowa
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.13

*tylko w stanie sprężonym

