

WER3000LPL02-03

▶ 技术数据	
订购编号	WER3000LPL02-03
系列	WER3000
传输设置	气动
适合多种结构尺寸	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
可匹配于	非固定端
液力耦合器数量	2
固定螺纹	G1/4"
操作气压 [bar]	-0.6 ... 10
每种载体的通过量 [l/min]	750
连接方向	径向或轴向
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.13

*仅在耦合状态下

