

## WER3000LPL04-06-A

주문번호	WER3000LPL04-06-A
시리즈	WER3000
전송 유형	공압식
사이즈에 적합	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합	비고정 부품
유동적 커플링 갯수	4
연결부 나사산	G1/8"
작동 압력 [bar]	-0.6 ... 10
매체당 유량 [l/min]	270
포트 방향	방사상 또는 축 방향으로
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.13

\*결합 된 경우에만

### 기술 데이터

WER3000LPL04-06-A

