에너지 요소
WER3000LPN01-09-A

	▶ 기술 데이터
주문번호	**WER3000LPN01-09-A**
시리즈	WER3000
전송 유형	통신
데이터 전송	Profinet/Industrial Ethernet
사이즈에 적합	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합	비고정 부품
접점 갯수	4
연결 종류	스프링 접점
연결 카테고리	CAT5
데이터 전송률 [Mbit/s]	100
연결부 나사산	M12
코딩	D
연결부 유형	소켓
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사상 또는 축 방향으로
접합력 [N]	10
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.11

*결합 된 경우에만







PIN - 할당





PIN - 할당




-X1
TD+
TD+
TD-
TD-
RD+
RD+
RD-
RD-
Schirm
Schirm
1
2
5
6
3
4
7
8
9
10
11
12
ge
or
ws
bl
-X2
1
2
3
4
-Gehäuse
-Deckel
-Steckergehäuse
X1
X2